

お客様各位

2023年12月20日

ザルトリウス・ジャパン株式会社  
〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11  
Daiwa 品川 North ビル 4階  
Tel 03 6478 5200 Fax 03 6478 5494

**電動ピペット新発売及び、販売終了品についてのご案内**

拝啓

平素より格別なご高配を頂き、厚く御礼申し上げます。  
さて、このたび弊社では、長年に亘りご愛顧いただいております、電動ピペットPicus®およびPicus® Nxtの後継機種となる新製品Picus®2電動ピペットを発売することになりました。  
Picus®2はBluetoothが搭載された次世代型電動ピペットです。Picus®2は2024年1月より先行受注を開始いたします。また、Picus®2発売に伴い、従来製品Picus®およびPicus® Nxtは2023年12月31日をもちまして在庫限りで販売を終了させていただきます。  
充電スタンド（730981/730991）はPicus®シリーズ全機種共通でご使用いただけます。  
なお従来製品Picus®およびPicus® Nxtの修理/点検/校正については、販売終了後も対応させていただきます。なお、Picus®2の特徴と従来製品との比較を別紙に記載しましたのでご参照ください。  
今後とも何卒弊社製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

**【新製品及び販売終了品（在庫限り）のご案内】**

容量範囲（シリーズ共通）	新製品		在庫限りで販売終了品			
	Picus®2	定価/税別	Picus®	定価/税別	Picus®Nxt	定価/税別
1ch 0.2-10µL	LH-747021	¥106,000	735021	¥97,000	LH-745021	¥115,000
1ch 5-120µL	LH-747041	¥106,000	735041	¥97,000	LH-745041	¥115,000
1ch 10-300µL	LH-747061	¥106,000	735061	¥97,000	LH-745061	¥115,000
1ch 50-1000µL	LH-747081	¥106,000	735081	¥97,000	LH-745081	¥115,000
1ch 100-5000µL	LH-747101	¥106,000	735101	¥97,000	LH-745101	¥115,000
1ch 500-10000µL	LH-747111	¥106,000	735111	¥97,000	LH-745111	¥115,000
8ch 0.2-10µL	LH-747321	¥186,000	735321	¥185,000	LH-745321	¥198,000
8ch 5-120µL	LH-747341	¥186,000	735341	¥185,000	LH-745341	¥198,000
8ch 10-300µL	LH-747361	¥186,000	735361	¥185,000	LH-745361	¥198,000
8ch 50-1200µL	LH-747391	¥186,000	735391	¥185,000	LH-745391	¥198,000
12ch 0.2-10µL	LH-747421	¥210,000	735421	¥206,000	LH-745421	¥218,000
12ch 5-120µL	LH-747441	¥210,000	735441	¥206,000	LH-745441	¥218,000
12ch 10-300µL	LH-747461	¥210,000	735461	¥206,000	LH-745461	¥218,000
12ch 50-1200µL	LH-747491	¥210,000	735491	¥206,000	LH-745491	¥218,000

Picus®および Picus®Nxt は 2023 年 12 月 31 日をもちまして、在庫限り販売終了となります。

## Picus® 2の機能と従来製品との比較

Picus® 2 (新製品)	Picus® NxT	Picus®
<ul style="list-style-type: none"> <li>重量約 100 g /1ch 300 µL</li> <li>長さ約 210 mm /1ch 300 µL</li> <li>1チャンネル範囲 0.2 ~ 10,000 µL</li> <li>MCH 範囲 0.2 ~ 1,200 µL</li> <li>カラーディスプレイ</li> <li>Bluetooth 接続</li> <li>ザルトリウスピペッティングアプリ</li> <li>アプリを使用したプロトコル</li> <li>アプリでピペット更新</li> <li>オープン API</li> <li>お気に入り用の 20 個のメモリスロット</li> <li>各所でビープ音 (ON/Off)</li> <li>サービスリマインダー</li> <li>パスワード保護</li> <li>電動チップ取外し</li> <li>品質管理証明書</li> <li>5 つのメモリスロットによるキャリブレーション調整</li> <li>10 µl 以上のモデル用のセーフコーンフィルター</li> <li>ピペッティング、リバースピペッティング、マニュアルピペッティング、マルチ分注、希釈、連続分注、マルチ吸引、滴定</li> <li>プレートトラッカー、吐出前ミキシング、分注後ミキシング (Mixing pre-aspiration, Mixing after dispense)、カウンター、過剰量調整、自動分注、高速分注、繰り返しブローアウト</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>重量約 100 g /1ch 300 µL</li> <li>長さ約 210 mm /1ch 300 µL</li> <li>1チャンネル範囲 0.2 ~ 10,000 µL</li> <li>MCH 範囲 0.2 ~ 1,200 µL</li> <li>モノクロ表示</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>ビペットのプロトコル</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>お気に入り用の 10 個のメモリスロット</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>サービスリマインダー</li> <li>パスワード保護</li> <li>電動チップ取外し</li> <li>品質証明書</li> <li>FINAS 校正証明書</li> <li>3 つのメモリスロットによるキャリブレーション調整</li> <li>10 µl 以上のモデル用のセーフコーンフィルター</li> <li>ピペッティング、リバースピペッティング、マニュアルピペッティング、マルチ分注、希釈、連続分注、マルチ吸引、滴定</li> <li>プレートトラッカー、ミキシング (吐出後)、カウンター、過剰量調整、自動分注、高速分注、繰り返しブローアウト</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>重量約 100 g /1ch 300 µL</li> <li>長さ約 210 mm /1ch 300 µL</li> <li>1チャンネル範囲 0.2 ~ 10,000 µL</li> <li>MCH 範囲 0.2 ~ 1,200 µL</li> <li>モノクロ表示</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>お気に入り用の 10 個のメモリスロット</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>電動チップ取外し</li> <li>品質管理証明書</li> <li>3 つのメモリスロットによるキャリブレーション調整</li> <li>10 µl 以上のモデル用のセーフコーンフィルター</li> <li>ピペッティング、リバースピペッティング、マニュアルピペッティング、マルチ分注、希釈、連続分注、マルチ吸引、滴定</li> <li>プレートトラッカー、ミキシング (吐出後)、カウンター、過剰量調整、自動分注、高速分注</li> </ul>

## Picus® 2 電動ピペットの紹介ビデオ

<https://srtrs.info/wilg1> (YouTube)

## Picus®2 単品カタログ PDF DL

<https://srtrs.info/ygqay>

